



## Set di micrometri per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 20-40mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	428803 20-40
GTIN	7630041108118
Classe articolo	45A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo).

#### Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro. Prolunga 150 mm n. art. 428802.

### Descrizione tecnica

Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	20 - 40 mm
Ø Anello di riscontro	25 / 35 mm
Limite di errore	0.004 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

## Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 37 mm	484030 37
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 25-30 mm	428800 25-30
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/500	428802 3/500
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 35-40 mm	428800 35-40
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 20-25 mm	428800 20-25
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 30-35 mm	428800 30-35
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 3/150	428802 3/150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 33 mm	484030 33