

**Set di micrometri per interni IMICRO, Intervallo di misurazione: 100-200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428803 100-200
GTIN	7630041108231
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Micrometro per interni a 3 punte analogico per **misurazioni di grande precisione** di fori, anche **a grandi profondità** (ampliabile con massimo tre prolunghe). Centraggio e orientamento automatici. Micrometro per interni unico secondo il principio di Abbe (**nessuna inclinazione** di ordine primo).

**Fornitura:**

Micrometri per interni n. art. 428800 e anelli di riscontro. Prolunga 150 mm n. art. 428802.

**Descrizione tecnica**

Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	100 - 200 mm
Ø Anello di riscontro	125 / 175 mm
Limite di errore	0,006 / 0,007 mm
Lettura	0,01 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

## Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

## Accessori

Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 175-200 mm	428800 175-200
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 190 mm	484030 190
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/500	428802 5/500
Prolunga per micrometro per interni IMICRO Modello 5/150	428802 5/150
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 150-175 mm	428800 150-175
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 100-125 mm	428800 100-125
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 160 mm	484030 160
Micrometro per interni IMICRO Intervallo di misurazione 125-150 mm	428800 125-150
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 110 mm	484030 110
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 140 mm	484030 140