

Garant**Fresa rotativa, HM, Modello: J1013****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	541000 J1013
GTIN	4045197521903
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. Forma conica per **svasatura** e **smussatura**.

Forma speciale svasatura conica (KSJ). Angolo 60°.

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Numero di giri ridotto per frese rotative con una lunghezza complessiva di 120 mm: massimo 11.000 min^{#1}

Descrizione tecnica

Sigla della dentatura	Z3
Descrizione della forma	Svasatura conica
Grado di finezza della dentatura	medio
Forma	J1013
Lunghezza complessiva	53 mm
Angolo	60 grado
Ø Testa	10 mm

Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	13 mm
Serie	Dentatura Z3
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa