



Piano magnetico permanente, rastremazione dei poli, Lunghezza dei piani polari: 500mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	380100 500
GTIN	4045197310651
Classe articolo	33S

Descrizione

Esecuzione:

- Sistema di magneti al neodimio ad alta tenuta.
- Attivazione e disattivazione mediante leva a mano.
- In posizione OFF, un controcampo debole si occupa di facilitare la rimozione dei pezzi.
- Con battuta longitudinale e trasversale.
- Lamelle in ottone 3 mm / acciaio 12 mm.
- Campo magnetico senza dispersione e pertanto nessuna magnetizzazione del pezzo.

Uso:

- Per lavori a truciolatura pesante come la fresatura in lavori di grossatura.
- Per pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni, anche con superficie ruvida o non piana.

Descrizione tecnica

Altezza	59 mm
Larghezza	200 mm
Soglia di usura del piano polare	5 mm
Peso	44 kg
Forza di tenuta nominale	150 N/cm ²
Tolleranza altezze	+0,5 / -2 mm
Lunghezza dei piani polari	500 mm

Altezza campo magnetico	12 mm
Tipo di prodotto	Piastra di serraggio magnetica