

Mahr**Set di micrometri per interni, Intervallo di misurazione: 50-100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	428910 50-100
GTIN	4059192010829
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura e di comando in esecuzione cromata opaca. Stelo interamente temprato e rettificato. Regolazione rapida con frizione integrata. Testina di misura autocentrante a partire da 12 mm con griffe di misura in metallo duro. A partire da 12 mm **per misurazioni sino al fondo dei fori ciechi**. A partire da 40 mm testina di misura in alluminio per ridurre il peso.

Fornitura:

Micrometri per interni n. art. 428900 con rispettivi anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Ø Anello di riscontro	60 / 85 mm
Numero di micrometri	4
Intervallo di misurazione	50 - 100 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Accessori

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 50-60 mm	428900 50-60
--	--------------

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 70-85 mm	428900 70-85
--	--------------

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 60-70 mm	428900 60-70
--	--------------

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 55 mm	484030 55
---	-----------

Micrometro per interni Micromar Intervallo di misurazione 85-100 mm	428900 85-100
---	---------------

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 90 mm	484030 90
---	-----------

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 80 mm	484030 80
---	-----------

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 65 mm	484030 65
---	-----------