


Garant**Dischi abrasivi (CER), Ø 50,8 mm, Grana: 36****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553921 36
GTIN	4045197526168
Classe articolo	51E

Descrizione**Esecuzione:**

Collegamento ottimale di platorello e mola abrasiva grazie al sistema di serraggio rapido (filettatura interna). Sostituzione manuale, rapida e semplice del foglio anche dopo utilizzi massicci.

Alloggiamento centrale del foglio abrasivo e conseguente rotazione priva di vibrazioni.

Grana ceramica (CER) ideale per la lavorazione di acciai inossidabili e leghe di nichel. Elevata capacità di asportazione e smerigliatura a freddo.

Uso:

Per smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi nella costruzione di utensili, sagome, modellini, macchine, apparecchi e contenitori. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Altre dimensioni e granulometrie disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Grana	36
Ø Disco	50,8 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Attributo del nome del prodotto	Ø 50,8 mm
Numero massimo giri	25000 min ⁻¹

Tipo di prodotto

Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Platello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø
Esterno 50M mm

553920 50M