

**Smagnetizzatore manuale, Modello: HD2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Classe articolo	33S

Descrizione**Esecuzione:**

- **Corpo leggero per un uso più semplice e 3 m di cavo con connettore.**
- **Alimentazione di corrente 230 V / 50 Hz, grado di protezione IP42, potenza assorbita 220 VA. Spegnimento automatico a > 50 °C. Durata d'inserzione 30%.**

Uso:

Per la smagnetizzazione delle superfici di pezzi di grandi dimensioni. Impiego mobile.

Descrizione tecnica

Profondità di penetrazione	40 mm
Dimensione della zona attiva	150x95 mm
Peso	2,2 kg
Classe di efficienza smagnetizzatore (DMC)	+
Frequenza di rete	50 Hz
Tensione di rete	220 V

Tensione di rete	240 V
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smagnetizzatore