

Garant**Mandrini a pinza ER di precisione HiRunER, SK 50 A = 70, per Dim. pinza ER: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	300646 40
GTIN	4045197869890
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Coni interni ed esterni rettificati; per una maggiore silenziosità, tutti i codoli con tornitura dura. Inclusi foro Balluffchip/RFID e ghiera di serraggio ad alte prestazioni fino a 25000 min⁻¹.

Vantaggi:

- Concentricità radiale di 3 µm con 2 µm della pinza di serraggio, di 6 µm con 5 µm della pinza di serraggio.
- Forze di tenuta elevatissime (fino a un fattore 2 rispetto ai mandrini ER standard).
- Smorzamento delle vibrazioni grazie alla ghiera di serraggio in 2 pezzi (Dim. 11M e 16M, 1 pezzo).

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze a norma DIN 6499 – forme A e B.

Fornitura:

Con **ghiera di serraggio di precisione**.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiavi di serraggio ER n. art. 309757, 309758 (per 11M e 16M); pinze ER Fahrion n. art. 308901 – 309434. Pinza ER n. art. 308901 – 309432, chiave a settore n. art. 628400 oppure chiavi dinamometriche n. art. 309749 o n. art. 628520.

Nota:

- Serra solo Ø nominale fino a Ø codolo, tolleranza h 10.**
- Ghiera di serraggio non in combinazione con anello di tenuta.**
- Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.**
- Rimozione necessaria dell'anello di design blu nelle pinze ER Fahrion HP-2µm.**

Usare il mandrino a pinza di precisione sempre in abbinamento all'apposita ghiera di serraggio n. art. 309617.

Strategia di truciolatura: HPC

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Sporgenza totale Dim. A: 70 mm

Ø Esterno D: 62 mm

Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617: 40

Descrizione tecnica

Per pinze di serraggio ER	40
Ø Esterno D	62 mm
Campo di serraggio	3 - 26 mm
Ghiera di serraggio ER di ricambio n. art. 309617	40
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Adattatore	SK 50 A = 70
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HSC
Strategia di truciolatura	HPC
Foro Balluffchip	sì
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza

Accessori

Pinza ER Ø Attacco nominale d 19 mm	308990 19
Pinza ER Ø Attacco nominale d 25 mm	308990 25
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308650 50
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 50	308830 50
Codolo Forma A Adatti per coni 50	308600 50

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308720 50
Codolo Forma B Adatti per coni 50	308640 50
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm	308992 22
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	308992 14
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 14 mm	309419 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 9 mm	308990 9
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 4 mm	308990 4
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 9 mm	309419 9
Pinza ER Ø Attacco nominale d 21 mm	308990 21
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 8 mm	309434 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 5 mm	308990 5
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm	308992 25
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	309419 6
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	308992 12
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	308992 10
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	308992 18
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 6 mm	308992 6
Pinza ER Ø Attacco nominale d 23 mm	308990 23
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 7 mm	308990 7
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	308992 8
Pinza ER Ø Attacco nominale d 24 mm	308990 24
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 12 mm	309419 12
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50

Pinza ER Ø Attacco nominale d 15 mm	308990 15
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 12 mm	309434 12
Set di 23 pinze ER 4-26 mm	309028
Pinza ER Ø Attacco nominale d 22 mm	308990 22
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 11 mm	309419 11
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 10 mm	309434 10
Pinza ER Ø Attacco nominale d 14 mm	308990 14
Pinza ER Ø Attacco nominale d 10 mm	308990 10
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 16 mm	309434 16
Pinza ER Ø Attacco nominale d 11 mm	308990 11
Pinza ER Ø Attacco nominale d 13 mm	308990 13
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 9 mm	309434 9
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	309419 20
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 50	308660 50
Codolo, 18CrNiMo7 a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308615 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 6 mm	308990 6
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 22 mm	309419 22
Pinza ER Ø Attacco nominale d 20 mm	308990 20
Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 50	308605 50
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	309419 16
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 17 mm	308990 17
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 7 mm	309419 7

Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma ISO 7388 per Dim. cono 50	308812 50
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 26 mm	308990 26
Pinza ER Ø Attacco nominale d 12 mm	308990 12
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 6 mm	309434 6
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 50	308740 50
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 10 mm	309419 10
Pinza ET per maschi, con compensazione assiale Ø Attacco nominale d 14 mm	309434 14
Chiave di serraggio con innesto per codolo di serraggio a norma DIN 69872 per Dim. cono 50	308810 50
Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 50	308610 50
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 50	308620 50
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 18 mm	309419 18
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 8 mm	309419 8
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Pinza ER Ø Attacco nominale d 16 mm	308990 16
Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile Coppia max. 200 Nm	656050 200
Pinza ER Ø Attacco nominale d 18 mm	308990 18
Pinza ER Ø Attacco nominale d 8 mm	308990 8
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 16 mm	308992 16
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 50	308700 50
Pinza ER con guarnizione Ø Attacco nominale d 20 mm	308992 20
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione Ø Attacco nominale d 25 mm	309419 25
Chiave di serraggio HiRunER Modello 40	309748 40

Chiave di serraggio HiRunER per chiave dinamometrica
Modello 40

309749 40