

Mitutoyo
Micrometri per interni Holtest per la misura di fori ciechi, Intervallo di misurazione: 30-40mm

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 429005 30-40 |
| GTIN | 4946368517223 |
| Classe articolo | 44A |

Descrizione
Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Esecuzione per fori ciechi. **Superfici di contatto in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una durata più elevata.**

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Profondità di misura con prolunga | 248 mm |
| Intervallo di misurazione | 30 - 40 mm |
| Profondità di misura standard | 98 mm |
| Ø Tamburo graduato | 23 mm |
| Dimensione a | 0,3 mm |
| Lunghezza complessiva | 140 mm |
| Limite di errore | 0,006 mm |
| Lettura | 0,005 mm |
| Norma | Norma interna |
| Scala tamburo graduato | 1/50 mm |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Metrologia | analogico |
| Imballaggio | Custodia rigida |
| Taratura | B6 |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm | 022510 200 |
| Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm | 022500 50 |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 30 mm | 484030 30 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 34 mm | 484030 34 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 40 mm | 484030 40 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 36 mm | 484030 36 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 38 mm | 484030 38 |
| Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150 | 429010 3/150 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 32 mm | 484030 32 |
| Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm | 484030 35 |