



## Disco abrasivo lamellare V2 Power, (CER), piatto-obliquo per INOX, Ø 125 mm, Grana: 40



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565482 40
GTIN	4027497394067
Classe articolo	53L

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falcetto** consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinaria.

Platorello in fibra di vetro per **impiego universale**.

Massimo potere abrasivo, **grana ceramica** con effetto autoaffilante. Nessuna vetrificazione né surriscaldamento. Molto adatta anche per lavorazioni sui bordi.

#### Uso:

Lavorazione con vibrazioni minime alla massima durata.

#### Nota:

Per i dischi abrasivi senza platorello SLTflex per taglio morbido, la lavorazione di saldature a gola, ecc. vedi n. art. 566300 e successivi.

### Descrizione tecnica

Grana	40
Descrizione della forma	piatto-obliquo

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Platorello portante	Platorelli in fibra di vetro
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		