



Disco abrasivo lamellare V4 Master, (ZA) platorello in fibra di vetro, obliquo per acciaio e INOX, Ø 125 mm, Grana: 60



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	565445 60
GTIN	4027497469970
Classe articolo	53L

Descrizione

Esecuzione:

Forma e disposizione brevettate delle lamelle a falchetto consentono di ottenere la massima tenuta del rivestimento per una capacità di asportazione e una durata straordinaria.

Tenuta del rivestimento elevata per garantire la massima durata e un'eccellente stabilità dei bordi. La zona di curvatura profonda con lamelle di tela permette di sfruttare in modo ottimale il tessuto abrasivo (ZA).

ZA: zirconio puro su tessuto misto poliestere-cotone. Molto aggressivo a causa della dispersione aperta della grana.

Uso:

Ideale per la **lavorazione sui bordi** per **arrotondare spigoli vivi**, nonché per la rettifica di cordoni di saldatura e resti di scorie su macchine potenti.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Descrizione della forma	Inclinato

Grana	60
Ø Disco	125 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		