

## Filettatura Calibro passa, Filettatura: M48



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486020 M48    |
| GTIN            | 4045197213136 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).**

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Classe di tolleranza    | 6H     |
| Passo della filettatura | 5 mm   |
| Filettatura             | M48    |
| Campo di tolleranza     | H      |
| Norma                   | DIN 13 |
| Tipo di filettatura     | M      |
| Qualità                 | 6      |

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tipologia di calibro | Calibro passa                     |
| Taratura             | L11                               |
| Tipo di prodotto     | Calibro filettato passa a tampone |

**Servizi**

|   |           |
|---|-----------|
| Rapporto di taraturaCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm | 028500 60 |
| Certificato DAkkSCalibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm    | 028540 90 |