

Filettatura Calibro non passa, Filettatura: M42



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486030 M42
GTIN	4045197213143
Classe articolo	48B

Descrizione

Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

Calibro passa/non passa separati (DIN 2240, Parte 2, forma GE).

Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Passo della filettatura	4,5 mm
Filettatura	M42
Classe di tolleranza	6H
Tipo di filettatura	M
Norma	DIN 13
Campo di tolleranza	H
Qualità	6

Tipologia di calibro	Calibro non passa
Taratura	L11
Tipo di prodotto	Calibro filettato non passa a tampone

Servizi

Rapporto di taratura Calibro filettato a tampone passa o non passa Ø Massimo 60 mm	028500 60
Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone passa o non passa Ø massimo 90 mm	028540 90