

## Filettatura Calibro a tampone, Filettatura: M27



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486000 M27    |
| GTIN            | 2050001691040 |
| Classe articolo | 48B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 – 2299.

**Lato passa/non passa in unico utensile (DIN 2240, Parte 1, forma R).** Lato non passa contrassegnato in rosso.

#### Uso:

Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.  
Classe di tolleranza 6H (fino a M 1,4 = 5H).

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Nota:

Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Passo della filettatura | 3 mm              |
| Filettatura             | M27               |
| Classe di tolleranza    | 6H                |
| Tipo di filettatura     | M                 |
| Norma                   | DIN 13            |
| Campo di tolleranza     | H                 |
| Qualità                 | 6                 |
| Tipologia di calibro    | Calibro non passa |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipologia di calibro | Calibro passa                             |
| Taratura             | L10                                       |
| Tipo di prodotto     | Calibro a tampone differenziale filettato |

**Servizi**

|   |           |
|---|-----------|
| Rapporto di taratura Calibri filettati a tampone Ø Massimo 60 mm            | 028550 60 |
| Certificato DAkkS Calibro filettato a tampone differenziale Ø massimo 90 mm | 028590 90 |