



Disco abrasivo CC-GRIND-SOLID SG acciaio, Ø Disco: 125mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	566360 125
GTIN	4007220237076
Classe articolo	550

Descrizione

Esecuzione:

Mola abrasiva **aggressiva** con **platorello in fibra di vetro integrato** e **sistema di serraggio e refrigerante brevettato**.

Utilizzo in piano senza danneggiare il pezzo tramite la ghiera di serraggio. Impiego con adattatore n. art. 566365.

Per capacità di asportazione molto elevata su tutti gli acciai.

Uso:

Per **uso su superfici e bordi duri e ruvidi**.

Alternativa economica ai dischi abrasivi per sgrossatura con **consistente riduzione della sollecitazione termica e sonora, nonché della polvere e delle vibrazioni**.

Rispettare l'angolo di registro piatto e l'azionamento potente (>1200 W).

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Sigla materiale abrasivo	Ceramica

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Angolo di registrazione consigliato	5-15 grado
Velocità periferica massima	80 m/s
Numero posizioni	1
Tipo di prodotto	Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Flangia di serraggio M14 per CC-GRIND-SOLID Per Ø disco 115/125 mm

566365 115/125