

**Fresa rotativa dentatura STEEL – grossa, HM, Modello: G0820****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	547100 G0820
GTIN	4007220936993
Classe articolo	55F

**Descrizione****Esecuzione:**

L'innovativa geometria dei denti permette elevate prestazioni di truciatura e contemporaneamente **rotazione regolare e facilità d'uso**. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un'elevata qualità superficiale. Ø codolo 6 mm.

**Uso:**

Ottimizzata per la lavorazione di **acciaio e fusione**.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: a punta

Ø testa: 8 mm

Lunghezza della testina: 20 mm

Lunghezza complessiva: 60 mm

Ø gambo: 6 mm

**Descrizione tecnica**

Grado di finezza della dentatura	grosso
Descrizione della forma	a punta
Forma	G0820
Lunghezza complessiva	60 mm
Ø Testa	8 mm
Sigla della dentatura	STEEL
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
GG(G)	idoneo		