

**Garant**

**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo Tessuto (ZA), medio, Ø Testa × Larghezza testa: 60X30mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	554906 60X30
GTIN	4045197676085
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. Tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). **Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.**

**Uso:**

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

Velocità consigliata	5000 min <sup>-1</sup>
Larghezza della testa	30 mm
Numero massimo giri	9000 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	60 mm
Sigla materiale abrasivo	ZA

Confronto granulometrico	180
Grado di finezza	medio
Attributo del nome del prodotto	medio
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		