



Mola abrasiva gambo piccolo fine, AD-AW, Modello: SP0810



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	551510 SP0810
GTIN	4027497222032
Classe articolo	56L

Descrizione

Esecuzione:

Le **mole abrasive LUKAS** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive LUKAS con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mole abrasive piccole con gambo a **grana mista (AD-AW)** in corindone normale, corindone nobile rosso scuro e corindone monocristallino bianco (denominazione LUKAS: NDW) con grana 100 (fine). Legante ceramico. Ø gambo 3 mm, lunghezza gambo 50 mm.

Uso:

Mole abrasive con gambo di elevate stabilità dimensionale particolarmente adatte per la lavorazione di precisione e di bordi di **acciai (temprati) per utensili** e **al Cr-Ni** per la realizzazione di utensili e stampi. Velocità di taglio consigliata 10 – 30 m/s.

Descrizione tecnica

Lunghezza codolo	50 mm
Ø Testa	8 mm
Grado di finezza	fine
Ø Gambo	3 mm
Lunghezza della testina	10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	AD-AW
Tipo di prodotto	Mola abrasiva