


HOLEX**Spazzola lamellare tronco-conica (A), grana 150, Ø Testa × Larghezza testa: 60X40mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 555030 60X40 |
| GTIN | 4045197241290 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione**Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile.

Disposizione a tazza delle lamelle rispetto all'asse dell'utensile con nocciolo arretrato. Ø Codolo 6mm.

Uso:

Adatte per lavori di lisciatura e di lucidatura a grande raggio nella costruzione di stampi e utensili e nella realizzazione di apparecchi e contenitori. Le lamelle abrasive si adattano ai contorni del pezzo.

Particolarmente indicate per levigatura frontale e periferica.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Grana | 150 |
| Velocità consigliata | 8000 min ⁻¹ |
| Larghezza della testa | 40 mm |
| Numero massimo giri | 12000 min ⁻¹ |
| Ø Gambo | 6 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Ø Testa | 60 mm |
| Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | grana 150 |
| Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |