



Mandrino a forte serraggio sottile, SK 40, Ø D1: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300788 12
GTIN	4045197871725
Classe articolo	32A

Descrizione

Esecuzione:

- Basso attrito grazie ai cuscinetti a rullini.
- Protetto con rivestimento anticorrosivo
- Antipolvere e a tenuta stagna.
- Forza di serraggio elevata per una maggior durata e una superficie migliore.
- Campo di serraggio flessibile grazie alle pinze di serraggio.

Forza di serraggio fino a 150 Nm con Ø 12, 300 Nm con Ø 16 e 400 Nm con Ø 20. Qualità d'equilibratura G2,5 a 15000 min⁻¹.

Vantaggi:

- Ingombro minimo grazie alla struttura sottile.
- Lunga durata dell'utensile.
- Caratteristiche antivibranti.
- Elevata stabilità grazie alla ghiera di serraggio rinforzata.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Con ghiera di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli n. art. 308600 – 308806.

Pinze di serraggio n. art. 309581 – 309582.

Descrizione tecnica

Scheda tecnica

Ø di serraggio D ₁	12 mm
Ø Esterno pinza di serraggio D	30 mm
Sporgenza totale Dim. A	70 mm
Chiave di serraggio adatta n. art. 309747	S10
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 15000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 5 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Mandrino autocentrante

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/300788-12>