

ALLURIS

Misuratore di forze digitale FMI-S10 (solare), Intervallo di misurazione: 100N**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 478980 100 |
| GTIN | 4260244680369 |
| Classe articolo | 47F |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Misuratori di forze compatti con pratico alloggiamento in alluminio pressofuso per forze di compressione e di trazione da 0,001 a 2.500 N.**
- **Protezione contro i sovraccarichi fino al 500% e albero di misura protetto.**
- **Filettatura di montaggio per impugnature aggiuntive.**
- **Posizionamento preciso nei banchi di prova grazie alla guida.**
- **Sempre pronti all'uso grazie all'alimentazione fotovoltaica indipendente.**

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall'acqua.

Uso:

Misurazione delle forze di compressione e di trazione durante il Controllo Qualità e della produzione. Utilizzabile come misuratore manuale mobile anche in aree esterne e in banchi di prova o dispositivi in generale. Le filettature di fissaggio integrate nell'alloggiamento servono per il fissaggio in banchi di prova o per l'inserimento di impugnature aggiuntive.

Fornitura:

Misuratore di forze nella valigetta, accessori avvitabili per ripartizione della forza (testina piatta, testina scanalata, cono, gancio) e manuale di istruzioni per avvio rapido.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---|
| Grado di protezione IP | IP 40 |
| Intervallo di misurazione | 100 N |
| Risoluzione | 0,1 N |
| Larghezza | 82 mm |
| Altezza | 29 mm |
| Lunghezza | 150 mm |
| Errore max. | $\pm 0,3$ del valore massimo (± 1 cifra) % |
| Filettatura di raccordo | M6 |
| Alimentazione | Funzionamento a energia solare |
| Metrologia | digitale |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Tipo di prodotto | Potenziometro |