

Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 24X1**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486210 24X1 |
| GTIN | 2050001036193 |
| Classe articolo | 48B |

Descrizione**Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

Uso:

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

Norma:

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Nota:

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|------|
| Filettatura | M24 |
| Classe di tolleranza | 6g |
| Passo della filettatura | 1 mm |
| Taratura | L12 |

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tipologia di calibro | Calibro non passa |
| Campo di tolleranza | g |
| Tipo di filettatura | MF |
| Norma | DIN 13 |
| Qualità | 6 |
| Tipo di prodotto | Calibro filettato ad anello non passa |

Servizi

| | |
|--|------------|
| Rapporto di taratura Calibri filettati ad anello Ø Massimo 60 mm | 028600 60 |
| Certificato DAkkS Calibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm | 028640 100 |