

**Garant**
**CC. T 09T304, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260150 HB7035-1
GTIN	4045197873736
Classe articolo	21G

### Descrizione

CC. T 09T304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Rompitrucioli	SM
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura