

Garant
CCMT 09T308, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260060 HB7035-1
GTIN	4045197873743
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,
Rompitrucoli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura