

Garant
CNMG 09T304, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2,5 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucioli	SS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T304
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura