

Garant
CNMG 160608, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250168 HB7035-1
GTIN	4045197873934
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 160608 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 8 mm

 Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitruccioli	SM
Profondità di taglio a_p	0,5 - 8 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P

Tipo	HB7035-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura