

Garant
CNMG 160608, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250334 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197873941 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

CNMG 160608 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Profondità di taglio a_p | 1,5 - 8 mm |
| Rompitrucioli | SG |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 90 - 260 m/min |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Tipo | HB7035-1 |
| Impiego principale | P |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f | 0,25 - 0,6 mm/gir, |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | CNMG 160608 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |