

Garant
CNMG 190624, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 190624 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 8 mm

Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucoli	SG
Profondità di taglio a_p	1,5 - 8 mm
Raggio di curvatura	2,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura