

Garant**DC. T 11T302, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T302 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f: 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura