

**Garant**
**DC. T 11T304, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7035-1
GTIN	4045197874153
Classe articolo	21G

### Descrizione

DC. T 11T304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitruccioli	SS
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura