

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Rompitrucoli	SS
Tipo	HB7035-1

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura