

Garant
DC. T 11T308, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260464 HB7035-1
GTIN	4045197874184
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T308 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	SM

Profondità di taglio a _p	0,5 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura