


Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7035-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250652 HB7035-1
GTIN	4045197874191
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 110404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min**Descrizione tecnica**

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucioli	SS
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura