

Garant**DNMG 150604, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 250760 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874245 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

DNMG 150604 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 100 - 320 m/min |
| Avanzamento f | 0,2 - 0,5 mm/gir, |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 5 mm |
| Tipo | HB7035-1 |
| Impiego principale | P |
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Rompitrucioli | SM |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150604 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |