

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250762 HB7035-1
GTIN	4045197874269
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rompitrucoli	SM

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura