

**Garant**
**KNUX 160410R, Tipo: HB7035-1**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Classe articolo	21G

**Descrizione**

KNUX 160410R HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Formatruciolo: 2,2 mm

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1 mm
Tipo	HB7035-1
Avanzamento $f$	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Formatruciolo	2,2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm
Rompitrucioli	SM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura

Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	KNUX 160410R
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura