

Garant
SNMG 190624, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190624 HB7035-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm
 Tipo: HB7035-1
 Rompitruccioli: SG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Rompitruccioli	SG
Raggio di curvatura	2,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura