


**Garant**
**SNMM 190624, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251394 HB7035-1
GTIN	4045197874634
Classe articolo	21G

### Descrizione

SNMM 190624 HB7035-1 Raggio di curvatura: 2,4 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SR

Profondità di taglio  $a_p$ : 2 - 12 mm

Avanzamento  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 90 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	90 - 260 m/min
Profondità di taglio $a_p$	2 - 12 mm
Tipo	HB7035-1
Raggio di curvatura	2,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento $f$	0,4 - 1,2 mm/gir,
Rompitrucioli	SR

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMM 190624
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura