

Garant
TCMT 110202, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260950 HB7035-1
GTIN	4045197874641
Classe articolo	21G

Descrizione

TCMT 110202 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura