

**Garant**
**TC. T 110202, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Classe articolo	21G

### Descrizione

TC. T 110202 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 100 - 320 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Rompitrucioli	SM
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	100 - 320 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,3 mm/gir,

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	TCMT 110202
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura