

Garant
TNMG 160408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251434 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874757 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione

TNMG 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|-----------------------|
| Condizione di taglio | fortemente interrotto |
| Tipo | HB7035-1 |
| Avanzamento f | 0,1 - 0,4 mm/gir, |
| Impiego principale | P |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Rompitrucioli | SS |
| Profondità di taglio a_p | 0,3 - 2 mm |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 350 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | HM |
| Codice ISO Inserto | TNMG 160408 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 6 |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |