

Garant
VBMT 160408, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261154 HB7035-1
GTIN	4045197874832
Classe articolo	21G

Descrizione

VBMT 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Rompitruccioli	SS
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7035-1

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VBMT 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura