

Garant
VC.T 110304, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261454 HB7035-1
GTIN	4045197874870
Classe articolo	21G

Descrizione

VC.T 110304 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rompitrucoli	SM

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura