

**Garant****VNMG 160404, Tipo: HB7035-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7035-1
Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento $f$	0,08 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura