

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251802 HB7035-1
GTIN	4045197874948
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Tipo	HB7035-1
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura