

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 320 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7035-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 320 m/min
Impiego principale	P

Rompitrucioli	SM
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura