

**Garant**
**WNMG 080404, Tipo: HB7035-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7035-1
GTIN	4045197875013
Classe articolo	21G

### Descrizione

WNMG 080404 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7035-1
Impiego principale	P
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	SS

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura