

Garant
WNMG 080408, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitruccioli: SS

 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitruccioli	SS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7035-1

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura