

**HOLEX****Rotolo di tessuto abrasivo, 115 mm × 10 m, Struttura del tessuto: 1000****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 556115 1000   |
| GTIN            | 4045197241740 |
| Classe articolo | 52M           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Tessuto sintetico in nylon con grana abrasiva in legante di resina sintetica.

**Vantaggi:**

- **Adattabile alla forma del pezzo.**
- **La struttura aperta impedisce l'intasamento e riduce lo sviluppo di calore.**
- **Finitura uniforme riproducibile.**
- **Utilizzabile a secco e a umido.**
- **Privo di componenti corrosivi.**

**Uso:**

Per uso a mano, su frattazzo per smerigliatura n. art. 556020 o su levigatrice orbitale. **Fine / molto fine:** per pulire superfici delicate, per eliminare leggeri graffi dai metalli. Adatto anche a conferire una patina opacizzante fine / molto fine agli acciai e ai metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Colore           | grigio     |
| Grado di finezza | molto fine |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Struttura del tessuto               | 1000                       |
| Confronto granulometrico            | 600 - 1000                 |
| Esecuzione                          | S Ultra Fine               |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                    |
| Larghezza rullo                     | 115 mm                     |
| Lunghezza rotolo                    | 10 m                       |
| Attributo del nome del prodotto     | 115 mm × 10 m              |
| Tipo di prodotto                    | Rotolo di tessuto abrasivo |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idoneo               |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | idoneo               |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Pietra                           | limitatamente adatto |                |            |
| Vernice                          | idoneo               |                |            |
| Uni                              | idoneo               |                |            |
| a umido max.                     | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |

---

**Accessori**

Frattazzi per smerigliatura a mano

556020

Mandrino

556030