

Garant**Portautensili per barra alesatrice BMT, BMT: 40****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319888 40
GTIN	4045197877437
Classe articolo	31V

Descrizione**Esecuzione:**

Per raffreddamento interno ed esterno.

Attacchi ad alta precisione specifici per macchine, per consentire l'impiego flessibile su macchine con mandrino principale o contromandrino. Superficie d'appoggio e superficie funzionale rettificata. Piattello di pressione a molla per un bloccaggio uniforme degli utensili da tornio. Perfetta disposizione sui rispettivi torni. Con spruzzatori sferici fissati fino a 80 bar. Brunito per una migliore protezione contro la corrosione.

Uso:

Per lavorazione interna con portautensili per barra alesatrice o punta a inserti.

Descrizione tecnica

d_a	32 mm
Macchine adatte	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Tipo di prodotto	Portautensile